


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9640.340

Пластина подключения

Состояние: 21.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9640.340 - Пластина подключения для гибких медных шин

Для подключения гибких медных шин.

Функции

Арт. №	SV 9640.340
Описание продукта	Для подключения гибких медных шин.
Материал	Пластина подключения: E-Cu Прижимной элемент: нержавеющая сталь
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для шин	Maxi-PLS 45 S/45
Клемма для гибких медных шин (Ш x В)	63 x 20 мм
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	1,455 kg
Gross weight	1,477 kg
Доля меди (кг / штук)	0,19
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002498
ECLASS 8.0	27379201
Описание продукта	SV пластина подключения, размер клеммы ШВ: 63x20 мм, (Maxi-PLS 1600/2000)

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK