



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.040

Шины E-Cu

Состояние: 03.08.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.040 - Шины E-Cu с интегрированными отверстиями

Подходит для непосредственной установки в распределительные шкафы, держатели шин, комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированным уголком PE/PEN и соединителем E-Cu.

Функции

Арт. №	SV 9661.040
Описание продукта	Подходит для прямого монтажа в распределительные шкафы, держатели шин 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 и 3073.000. Комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированными уголками и соединителем E-Cu.
Материал	E-Cu
Ø hole	14 мм
Размер	Длина: 392 мм
Подходит для	Ширина: = 400 мм
Сечение	10 мм x 40 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	2.76
Gross weight	2.77
Доля меди (кг / штук)	1.38
Код THWЭД	74071000
EAN	4028177555761
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK