



SV 9661.240 - Комбинированный уголок PE/PEN E-Cu для комбинаций PE/PEN

Система шин PE/PEN, состоящая из шин, комбинированных уголков и соединителей, позволяет создать конструкцию, соответствующую МЭК 60 439-1.

Функции

Арт. №	SV 9661.240
Описание продукта	Система шин PE/PEN, состоящая из шин, комбинированных уголков и соединителей, позволяет создать конструкцию, соответствующую МЭК 60 439-1.
Преимущества	Благодаря стандартным уголкам, соединителям и шинам с длиной, соответствующей ширине шкафа, возможен быстрый и экономичный монтаж конструкции
Области применения	Форма 2-4
Материал	E-Cu
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Approved short-circuit current capability	$I_{scw} 60 \text{кА}$, 1 сек.
Подходит для шин	Шины E-Cu с отверстиями
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM	40 - 10 мм
Подходит для шин	Ширина: 40, 80 Высота: 10, 10 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	2,2 kg
Gross weight	2,356 kg
Доля меди (кг / штук)	0,44
Код ТНВЭД	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Функции

Описание продукта

SV комбинированный уголок PE/PEN E-Cu, ШВ: 40x10 мм, L: 135 мм

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK