


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.223

Модуль с несущими шинами устройств

Состояние: 29.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.223 - Модуль с несущими шинами устройств

Для установки рядных клемм, контакторов и т. д. Несущие шины 35/15 мм. Крышка может быть опломбирована.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9666.223
Описание продукта	Для установки рядных клемм, коммутационных устройств и т. д. Несущие шины 35/15 мм. Регулируются с шагом 25 мм. Крышка может быть опломбирована.
Материал	Крышка: полистирол Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Размер	Ширина: 750 мм Высота: 450 мм
Размер	Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 3 Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3
Кол-во несущих шин 35/15	3
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.9
Gross weight	4
Код ТНВЭД	85369001
EAN	4028177676206
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411

Одобрения

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK