Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9666.230

Модуль с несущими шинами устройств

Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9666.230 - Модуль с несущими шинами устройств

Для установки рядных клемм, контакторов и т. д. Несущие шины 35/15 мм. Крышка может быть опломбирована.

Функции

| Арт. № | SV 9666.230 |
|--------------------------|--|
| Описание продукта | Для установки рядных клемм, коммутационных устройств и т. д. Несущие шины 35/15 мм. Регулируются с шагом 25 мм. Крышка может быть опломбирована. |
| Материал | Крышка: полистирол Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Вкл. крепежный материал |
| Размер | Ширина: 500 мм Высота: 600 мм |
| Размер | Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2 Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 4 |
| Кол-во несущих шин 35/15 | 4 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 3.81 |
| Gross weight | 3.82 |
| Код ТНВЭД | 85369001 |
| EAN | 4028177676213 |
| ETIM 9 | EC000264 |
| ECLASS 8.0 | 27142411 |
| ECLASS 8.0 | 27142411 |

Одобрения

© Rittal 2025

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3