


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.560

Модуль планочного силового разъединителя NH

Состояние: 04.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.560 - Модуль планочного силового разъединителя NH

Для планочных силовых разъединителей NH, разм. от 00 до 3 (3-пол., расстояние между центрами шин 100/185 мм).

Функции

Арт. №	SV 9666.560
Описание продукта	Для планочных силовых разъединителей NH, разм. от 00 до 3 (3-пол., расстояние между центрами шин 100/185 мм).
Материал	Крышка: полистирол Держатель: пластик, усиленный стекловолокном
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	Чтобы обеспечить беспроблемное кабельное подключение, следует монтировать модуль защиты от прикосновения над или под модулями планочных силовых разъединителей или модулем шины N/PE.
Размер	Ширина: 750 мм Высота: 750 мм
Размер	Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 3 Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 5
Для типоразмера	12 x Gr. 00 6 x Gr. 1 6 x Gr. 2 6 x Gr. 3
Подходит для арт. №	9677.XXX
Подходит для шин	40 x 10 50 x 10 60 x 10
Расстояние между центрами шин	185 mm

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5,17 kg
Gross weight	5,18 kg
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Описание продукта	SV модуль с планочными силовыми разъединителями (ISV), 3 ЕШ (750 мм), 5 ЕВ (750 мм), для 12 х разм. 00, 6 х разм. 1-3, (SV 9346XXX, 185 мм)

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---