### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





### SV 9666.560

# Модуль планочного силового разъединителя NH

Состояние: 07.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## SV 9666.560 - Модуль планочного силового разъединителя NH

Для планочных силовых разъединителей NH, разм. от 00 до 3 (3-пол., расстояние между центрами шин 100/185 мм).

### Функции

Арт. №	SV 9666.560
Описание продукта	Для планочных силовых разъединителей NH, разм. от 00 до 3 (3-пол., расстояние между центрами шин 100/185 мм).
Материал	Крышка: полистирол
	Держатель: пластик, усиленный стекловолокном
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	Чтобы обеспечить беспроблемное кабельное подключение, следует монтировать модуль защиты от прикосновения над или под модулями планочных силовых разъединителей или модулем шины N/PE.
Размер	Ширина: 750 мм Высота: 750 мм
Размер	Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 3 Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 5
	12 x Gr. 00
	6 x Gr. 1
	6 x Gr. 2
	6 x Gr. 3
Подходит для арт. №	9677.XXX
Подходит для шин	40 x 10
	50 x 10
	60 x 10
Расстояние между центрами шин	185 mm

© Rittal 2025

### Функции

Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	5.17	
Gross weight	5.18	
Код ТНВЭД	85369095	
EAN	4028177676442	
ETIM 9	EC001893	
ECLASS 8.0	27400608	

### Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3