### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## SV 9666.580

# Модуль планочного силового разъединителя NH

Состояние: 06.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 9666.580 - Модуль планочного силового разъединителя NH

Для планочных силовых разъединителей NH, разм. от 00 до 3 (3-пол., расстояние между центрами шин 100/185 мм).

### Функции

Арт. №	SV 9666.580
Описание продукта	Для планочных силовых разъединителей NH, разм. от 00 до 3 (3-пол., расстояние между центрами шин 100/185 мм).
Материал	Крышка: полистирол Держатель: пластик, усиленный стекловолокном
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	Чтобы обеспечить беспроблемное кабельное подключение, следует монтировать модуль защиты от прикосновения над или под модулями планочных силовых разъединителей или модулем шины N/PE.
Размер	Ширина: 500 мм Высота: 450 мм
Размер	Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2 Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3
Для типоразмера	6 x Gr. 00
Подходит для арт. №	9346.020 9346.030
Подходит для шин	40 x 10
Расстояние между центрами шин	100 mm
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.3
Gross weight	2.5

© Rittal 2025

### Функции

Код ТНВЭД	85369095	
EAN	4028177676466	
ETIM 9	EC001893	
ECLASS 8.0	27400608	

### Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3