

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.583

Модуль планочного силового разъединителя NH

Состояние: 03.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.583 - Модуль планочного силового разъединителя NH

Для планочных силовых разъединителей NH, разм. от 00 до 3 (3-пол., расстояние между центрами шин 100/185 мм).

Функции

Арт. №	SV 9666.583
Описание продукта	Для планочных силовых разъединителей NH, разм. от 00 до 3 (3-пол., расстояние между центрами шин 100/185 мм).
Материал	Крышка: полистирол Держатель: пластик, усиленный стекловолокном
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	Чтобы обеспечить беспроблемное кабельное подключение, следует монтировать модуль защиты от прикосновения над или под модулями планочных силовых разъединителей или модулем шины N/PE.
Размер	Ширина: 750 мм Высота: 450 мм
Размер	Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 3 Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3
Для типоразмера	10 x Gr. 00
Подходит для арт. №	9346.020 9346.030
Подходит для шин	40 x 10
Расстояние между центрами шин	100 mm
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3,33 kg
Gross weight	3,34 kg

Функции

Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Описание продукта	SV модуль с планочными силовыми разъединителями (ISV), 3 ЕШ (750 мм), 3 ЕВ (450 мм), для 10 х разм. 00 (SV 9346XXX, 100 mm)

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---