



SV 9666.600 - Модуль шинной системы N/PE

Для крепления шин N и PE. Крышка может быть опломбирована.

Функции

Арт. №	SV 9666.600
Описание продукта	Для крепления шин 12 x 5/10, 20 x 5/10 и 30 x 5/10 для шин N и PE. Крышка может быть опломбирована.
Материал	Крышка: полистирол Держатель: пластик, усиленный стекловолокном Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Размер	Ширина: 500 мм Высота: 300 мм
Размер	Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2 Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 2
Подходит для шин	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2 kg
Gross weight	2,057 kg
Код ТНВЭД	74071000
ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610
Описание продукта	SV модуль с шинной системой N/PE (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 2 ЕВ (300 мм)

Одобрения

Одобрения

Обяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK