


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.732

Траверса по глубине

Состояние: 01.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.732 - Траверса по глубине для монтажного комплекта ISV

Для крепления монтажных комплектов ISV в шкафу.

Функции

Арт. №	SV 9666.732
Описание продукта	Для крепления монтажных комплектов в шкафу.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для арт. №	9666.902 9666.912 9666.922 9666.932
Подходит для	Тип корпуса: VX Глубина: = 400 мм = 500 мм = 600 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	3,04 kg
Gross weight	3,04 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Описание продукта	ISV траверса по глубине для VX (глубина: 400/500/600 мм)