Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9666.753 Монтажный профиль ISV

Состояние: 31.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9666.753 - Монтажный профиль ISV для АХ

Для вертикального разделения несущей рамы в шкафу АХ/АЕ.

Функции

Арт. №	SV 9666.753
Описание продукта	Для вертикального разделения несущей рамы в шкафу.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Размер	Высота: 450 мм
Размер	Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	0.46
Gross weight	0.5
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177679924
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

© Rittal 2025