

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9666.757**

**Монтажный профиль ISV**

Состояние: 17.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.757 - Монтажный профиль ISV для AX

Для вертикального разделения несущей рамы в шкафу AX/AE.

## Функции

Арт. №	SV 9666.757
Описание продукта	Для вертикального разделения несущей рамы в шкафу.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Размер	Высота: 1.050 мм
Размер	Единицы высоты (EB) по 150 мм: 7
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	1,248 kg
Gross weight	1,448 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	5,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Описание продукта	SV монтажный профиль (ISV), 7 EB (1050 мм), для AE