



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.757

Монтажный профиль ISV

Состояние: 22.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.757 - Монтажный профиль ISV для AX

Для вертикального разделения несущей рамы в шкафу AX/AE.

ФУНКЦИИ

| | |
|-------------------------------|--|
| Арт. № | SV 9666.757 |
| Описание продукта | Для вертикального разделения несущей рамы в шкафу. |
| Материал | Листовая сталь |
| Поверхность | Оцинкованная |
| Размер | Высота: 1.050 мм |
| Размер | Единицы высоты (EB) по 150 мм: 7 |
| Упаковка | 2 шт. |
| Вес нетто | 1,248 kg |
| Gross weight | 1,448 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 5,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Описание продукта | SV монтажный профиль (ISV), 7 EB (1050 мм), для AE |