

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.166

Секционные двери

Состояние: 14.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.166 - Секционные двери для TS

Навеска двери на выбор правая либо левая.



Функции

Арт. №	TS 9672.166
Описание продукта	Для шкафов TS вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора SZ 2305.000. Серийный замок с под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши исполнение F, а при высоте более 600 мм на комфортную ручку.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Структурное покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Разделительная перемычка Шарниры Элементы замка Вкл. крепежный материал

Функции

Размер	Ширина: 600 мм Высота: 600 мм
Подходит для	Ширина: = 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54 для полностью закрытого шкафа
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	7,3 kg
Gross weight	7,46 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
Описание продукта	SV секционная дверь, ШВ: 600x600 мм, для TS