


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9673.458**

**Секционная перегородка**

Состояние: 18.03.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9673.458 - Секционная перегородка для прокладки вертикальной шинной системы

Для горизонтального разделения секций с вертикальными шинными сборками.



## Функции

Арт. №	SV 9673.458
Исполнение	С вентиляционными отверстиями
Описание продукта	Для горизонтального разделения секций с вертикальной шинной системой. В сочетании с боковыми стенками секций обеспечивают секционирование по форме 3 или 4.
Материал	Листовая сталь, 1,25 мм
Поверхность	Оцинкованная
Монтажный вырез	Ширина: 412 мм Глубина: 201 мм
For compartment depth	800 мм
Указание по монтажу	Для монтажа секционной перегородки необходимо по 2 монтажных уголка.
Размер	Ширина: 506 мм Глубина: 788 мм
Подходит для	Ширина: = 600 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	12 kg
Код ТНВЭД	73269098

# Функции

---

ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Описание продукта	SV секционная перегородка, ШГ: 506x788 мм, для TS (Ш: 600 мм), с прокладкой шинной системы

---