Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9673.644 Секционные монтажные панели

Состояние: 27.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9673.644 - Секционные монтажные панели для боковых стенок секций (внутреннее секционирование)

С или без ввода, для прямого крепления в боковых настенных модулях секции.



Функции

Арт. №	SV 9673.644
Исполнение	без проема
Описание продукта	Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационной и управляющей аппаратуры внутри шкафа. Создание дополнительных уровней монтажа. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками возможно внутреннее секционирование по форме 2, 3 или 4.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
Для высоты секции	400 мм
Размер	Ширина: 302 мм Высота: 393 мм
Подходит для	Ширина: = 400 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.493

© Rittal 2025

Функции

Gross weight	3.693	
Код ТНВЭД	73269098	
EAN	4028177562738	
ETIM 9	EC002525	
ECLASS 8.0	27400613	

© Rittal 2025 3