


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9673.644**

**Секционные монтажные панели**

Состояние: 12.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9673.644 - Секционные монтажные панели для боковых стенок секций (внутреннее секционирование)

С или без ввода, для прямого крепления в боковых настенных модулях секции.



## Функции

Арт. №	SV 9673.644
Исполнение	без проема
Описание продукта	Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационной и управляющей аппаратуры внутри шкафа. Создание дополнительных уровней монтажа. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками возможно внутреннее секционирование по форме 2, 3 или 4.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
Для высоты секции	400 мм
Размер	Ширина: 302 мм Высота: 393 мм
Подходит для	Ширина: = 400 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3,493 kg

## Функции

Gross weight	3,693 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Описание продукта	SV секционная монтажная панель, ШВ: 302x393 мм, для TS (Ш: 400 мм)