

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.692

Секционные монтажные панели

Состояние: 24.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.692 - Секционные монтажные панели для боковых стенок секций (внутреннее секционирование)

С или без ввода, для прямого крепления в боковых настенных модулях секции.



Функции

Арт. №	SV 9673.692
Исполнение	со вводом кабеля из изолирующего материала
Описание продукта	Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационной и управляющей аппаратуры внутри шкафа. Создание дополнительных уровней монтажа. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками возможно внутреннее секционирование по форме 2, 3 или 4.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
Для высоты секции	200 мм
Размер	Ширина: 702 мм Высота: 193 мм
Подходит для	Ширина: = 800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3,27 kg

Функции

Gross weight	3,47 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Описание продукта	SV секционная монтажная панель, ШВ: 702x193 мм, с проемом, для TS (Ш: 800 мм)