

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.940

Монтажная шина TS 17 x 17 мм

Состояние: 18.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.940 - Монтажная шина TS 17 x 17 мм для TS

Для подготовки вспомогательной конструкции с целью отделения секции шинной сборки и в качестве монтажного каркаса для небольшой и средней нагрузки.



Функции

Арт. №	SV 9673.940
Исполнение	Для внешнего монтажного уровня
Описание продукта	Монтажный профиль с перфорацией TS с трех сторон. Создания вспомогательной конструкции для отделения отсека шинной системы, индивидуального применения в качестве монтажного каркаса для малых и средних нагрузок, крепления на внутреннем или внешнем монтажном уровне шкафа TS 8.
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Оцинкованная
Длина	262,5 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS 8 Ширина: = 400 мм Глубина: = 400 мм
Упаковка	12 шт.
Вес нетто	1,2 kg
Gross weight	1,261 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234

Функции

Описание продукта

SV монтажная шина 17x17 мм, L: 262,5 мм, для TS