

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.940

Монтажная шина TS 17 x 17 мм

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.940 - Монтажная шина TS 17 x 17 мм для TS

Для подготовки вспомогательной конструкции с целью отделения секции шинной сборки и в качестве монтажного каркаса для небольшой и средней нагрузки.



ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9673.940
Исполнение	Для внешнего монтажного уровня
Описание продукта	Монтажный профиль с перфорацией TS с трех сторон. Создания вспомогательной конструкции для отделения отсека шинной системы, индивидуального применения в качестве монтажного каркаса для малых и средних нагрузок, крепления на внутреннем или внешнем монтажном уровне шкафа TS 8.
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Оцинкованная
Длина	262,5 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS 8 Ширина: = 400 мм Глубина: = 400 мм
Упаковка	12 шт.
Вес нетто	1.2
Gross weight	1.261
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177543485
ETIM 9	EC002525

ФУНКЦИИ

ECLASS 8.0

27189234