

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.953

Монтажная шина TS 17 x 17 мм

Состояние: 23.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9673.953 - Монтажная шина TS 17 x 17 мм для TS

Для подготовки вспомогательной конструкции с целью отделения секции шинной сборки и в качестве монтажного каркаса для небольшой и средней нагрузки.



ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9673.953
Исполнение	Для вертикального отделения шинной системы в задней области сверху
Описание продукта	Монтажный профиль с перфорацией TS с трех сторон. Создания вспомогательной конструкции для отделения отсека шинной системы, индивидуального применения в качестве монтажного каркаса для малых и средних нагрузок, крепления на внутреннем или внешнем монтажном уровне шкафа TS 8.
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Оцинкованная
Длина	487,5 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS 8
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT T_COL_SM	= 450 - = 500
Упаковка	12 шт.
Вес нетто	2.16
Gross weight	2.348
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177544833

ФУНКЦИИ

ETIM 9

EC002525

ECLASS 8.0

27189234