


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9676.700**

**Пластина подключения**

Состояние: 13.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.700 - Пластина подключения кольцевых кабельных наконечников

Для подключения кабельных наконечников к шинной сборке Flat-PLS с 2 – 4 шинами на линию.

## Функции

Арт. №	SV 9676.700
Описание продукта	Для подключения кабельных наконечников к распределительной шинной системе из плоских медных шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
Материал	Пластина подключения: E-Cu, никелированная Усилитель пакета шин: нержавеющая сталь
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал (без винтов) Резьбовой штифт
Указание по монтажу	Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки. Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой M10
Количество шин на фазу	2
Размер	Резьба: M12
Крепежный размер	20 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,6 kg
Gross weight	0,612 kg
Доля меди (кг / штук)	0,49
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Описание продукта	Пластина подключения с болтами M12 (Flat-PLS)

# Одобрения

---

Одобрения

ABS  
DNV  
Lloyds Register

---

Обяснения

Декларация о соответствии  
Декларация о соответствии UK