Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9676.700 Пластина подключения

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9676.700 - Пластина подключения кольцевых кабельных наконечников

Для подключения кабельных наконечников к шинной сборке Flat-PLS с 2 – 4 шинами на линию.

Функции

Арт. №	SV 9676.700
Описание продукта	Для подключения кабельных наконечников к распределительной шинной системе из плоских медных шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
Материал	Пластина подключения: E-Cu, никелированная Усилитель пакета шин: нержавеющая сталь
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал (без винтов) Резьбовой штифт
Указание по монтажу	Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки. Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой М10
Number of bars per conductor	2
Размер	Резьба: М12
Крепежный размер	20 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.6
Gross weight	0.612
Доля меди (кг / штук)	0.49
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177625754
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

© Rittal 2025

Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3