

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9676.704**

**Пластина подключения**

Состояние: 10.12.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9676.704 - Пластина подключения кольцевых кабельных наконечников

Для подключения кабельных наконечников к шинной сборке Flat-PLS с 2 – 4 шинами на линию.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9676.704
Описание продукта	Для подключения кабельных наконечников к распределительной шинной системе из плоских медных шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
Материал	Пластина подключения: E-Cu, никелированная Усилитель пакета шин: нержавеющая сталь
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал (без винтов)
Указание по монтажу	Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки. Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой M10
Размер	Резьба: M16
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.659
Gross weight	0.66
Доля меди (кг / штук)	0.49
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177625761
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613