### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





## SV 9676.730 Клемма прямого подключения

Состояние: 12.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 9676.730 - Клемма прямого подключения для круглых проводов

Для прямого подключения круглых проводов 95 – 300 мм2 (одно- или многопроволочных).

#### Функции

Арт. №	SV 9676.730
Описание продукта	Для подключения круглых проводов к распределительной шинной системе из плоских медных шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
Материал	Клемма подключения: латунь, луженая Усилитель пакета шин: нержавеющая сталь
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал (без винтов)
Указание по монтажу	Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винть не входят в комплект поставки. Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой М10
Number of bars per conductor	2
Подключение проводов	95 - 300 мм²
Крепежный размер	60 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.32
Gross weight	0.327
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177625549
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

© Rittal 2025

### Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3