


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9676.730**

**Клемма прямого подключения**

Состояние: 11.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.730 - Клемма прямого подключения для круглых проводов

Для прямого подключения круглых проводов 95 – 300 мм<sup>2</sup> (одно- или многопроволочных).

## Функции

Арт. №	SV 9676.730
Описание продукта	Для подключения круглых проводов к распределительной шинной системе из плоских медных шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
Материал	Клемма подключения: латунь, луженая Усилитель пакета шин: нержавеющая сталь
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал (без винтов)
Указание по монтажу	Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки. Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой M10
Количество шин на фазу	2
Подключение проводов	95 - 300 мм <sup>2</sup>
Крепежный размер	60 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,32 kg
Gross weight	0,327 kg
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Описание продукта	SV клемма прямого подключения, подключение круглых проводов 95-300 мм <sup>2</sup> , (Flat-PLS 60/100)

# Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK