

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.730

Клемма прямого подключения

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9676.730 - Клемма прямого подключения для круглых проводов

Для прямого подключения круглых проводов 95 – 300 мм² (одно- или многопроволочных).

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9676.730
Описание продукта	Для подключения круглых проводов к распределительной шинной системе из плоских медных шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
Материал	Клемма подключения: латунь, луженая Усилитель пакета шин: нержавеющая сталь
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал (без винтов)
Указание по монтажу	Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки. Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой M10
Количество шин на фазу	2
Подключение проводов	95 - 300 мм ²
Крепежный размер	60 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.32
Gross weight	0.327
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177625549
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK