

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.747

Пластина подключения

Состояние: 03.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.747 - Пластина подключения для гибких медных шин

Для подключения гибких медных шин.

Функции

Арт. №	SV 9676.747
Описание продукта	Для подключения гибких медных шин к распределительной шинной системе из плоских медных шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
Материал	Пластина подключения: E-Cu Прижимной элемент: нержавеющая сталь Усилитель пакета шин: нержавеющая сталь
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал (без винтов)
Указание по монтажу	Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки. Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой M10
Количество шин на фазу	2
Крепежный размер	50 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш x В)	32 x 20 мм
Подходит для гибких медных шин	Кол-во: 2 с кол-вом пластин: 10 с шириной пластин: 32 мм с толщиной пластин: 1 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,34 kg
Gross weight	0,346 kg
Доля меди (кг / штук)	0,13
Код ТНВЭД	73269098

Функции

ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Описание продукта	SV пластина подключения, размер клеммы ШВ: 32x20 мм, (Flat-PLS)

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---