Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9676.748 Пластина подключения

Состояние: 01.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9676.748 - Пластина подключения для гибких медных шин

Для подключения гибких медных шин.

Функции

Арт. №	SV 9676.748
Описание продукта	Для подключения гибких медных шин к распределительной шинной системе из плоских медных шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
Материал	Пластина подключения: E-Cu Прижимной элемент: нержавеющая сталь Усилитель пакета шин: нержавеющая сталь
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал (без винтов)
Указание по монтажу	Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки. Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой М10
Number of bars per conductor	2
Крепежный размер	50 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)	63 х 20 мм
Подходит для гибких медных шин	Кол-во: 2 с кол-вом пластин: 10 с шириной пластин: 63 мм с толщиной пластин: 1 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.47
Gross weight	0.478
Доля меди (кг / штук)	0.19
Код ТНВЭД	73269098

© Rittal 2025 2

Функции

EAN	4028177625563
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3