

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.749

Пластина подключения

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9676.749 - Пластина подключения для гибких медных шин

Для подключения гибких медных шин.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9676.749
Описание продукта	Для подключения гибких медных шин к распределительной шинной системе из плоских медных шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
Материал	Пластина подключения: Е-Су Прижимной элемент: нержавеющая сталь Усилитель пакета шин: нержавеющая сталь
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал (без винтов)
Указание по монтажу	Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки. Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой М10
Количество шин на фазу	2
Крепежный размер	50 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш x В)	100 x 20 мм
Подходит для гибких медных шин	Кол-во: 2 с кол-вом пластин: 10 с шириной пластин: 100 мм с толщиной пластин: 1 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.62
Gross weight	0.639
Доля меди (кг / штук)	0.27
Код ТНВЭД	73269098

ФУНКЦИИ

EAN 4028177625570

ETIM 9 EC002270

ECLASS 8.0 27400613

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---