

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9676.749**

**Пластина подключения**

Состояние: 18.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.749 - Пластина подключения для гибких медных шин

Для подключения гибких медных шин.

## Функции

Арт. №	SV 9676.749
Описание продукта	Для подключения гибких медных шин к распределительной шинной системе из плоских медных шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
Материал	Пластина подключения: E-Cu Прижимной элемент: нержавеющая сталь Усилитель пакета шин: нержавеющая сталь
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал (без винтов)
Указание по монтажу	Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки. Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой M10
Количество шин на фазу	2
Крепежный размер	50 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш x В)	100 x 20 мм
Подходит для гибких медных шин	Кол-во: 2 с кол-вом пластин: 10 с шириной пластин: 100 мм с толщиной пластин: 1 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,62 kg
Gross weight	0,639 kg
Доля меди (кг / штук)	0,27
Код ТНВЭД	73269098

## Функции

---

ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Описание продукта	SV пластина подключения, размер клеммы ШВ: 100x20 мм, (Flat-PLS)

## Одобрения

---

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---