


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.819

ВИНТ М10

Состояние: 10.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.819 - Винт M10

Для крепления клеммы прямого подключения, пластины подключения и усилителя пакета шин или набора подключения на шинные системы с плоскими медными шинами.

Функции

| | |
|-------------------|---|
| Арт. № | SV 9676.819 |
| Описание продукта | Для крепления усилителя пакетов шин или компонентов подключения к шинной системе из плоских медных шин. |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Размер | Резьба: M10 Длина резьбы: 190 мм |
| Упаковка | 8 шт. |
| Вес нетто | 1 kg |
| Gross weight | 1,032 kg |
| Код ТНВЭД | 73181900 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Описание продукта | SV винтовое соединение, M10x190 мм |