Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.831

Усилитель с запрессованной гайкой

Состояние: 03.05.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9676.831 - Усилитель с запрессованной гайкой для планочных силовых разъединителей NH

Используется в комбинации с винтовыми соединителями для механического соединения соединительных элементов, например, угловых соединителей.

Функции

Арт. №	SV 9676.831
Описание продукта	Для крепления планочных силовых разъединителей NH разм. 00 на шинные системы с межцентровым расстоянием 185 мм.
Материал	Нержавеющая сталь
Указание по монтажу	Дополнительно необходимы винты M8 (гальванически оцинкованы, твердость 8.8) Длина винта = толщина шины + крепежный размер 20 мм
Подходит для шинной системы	Flat-PLS
Размер	Резьба: M8
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	0.06
Gross weight	0.086
Код ТНВЭД	73181692
EAN	4028177697461
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

© Rittal 2025