

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9677.010**

**Планочный силовой  
разъединитель NH**

Состояние: 31.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.010 - Планочный силовой разъединитель NH

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

## Функции

Арт. №	SV 9677.010
Исполнение	с полюсным отключением
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Для размера NH	00
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M8
Количество полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение	800 V (AC), 3~
Номинальный ток макс.	160 A
Указание	При использовании компонентов на шинах с защитой от прикосновения необходимо использовать контактную клемму
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Для установки трансформатора	да
Размер	Ширина: 50 мм Высота: 670 мм
Подключение проводов	1,5 - 95 мм <sup>2</sup>

## Функции

Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,44 kg
Gross weight	2,64 kg
Доля меди (кг / штук)	0,6
Код ТНВЭД	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Описание продукта	SV планочный силовой разъединитель NH, разм. 00, 160 А, 690 В, 3-пол., винт М8, 185 мм, 1-полюсное отключение, для установки трансформатора тока

## Одобрения

Одобрения	СQC-ССС
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK