Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.015

Планочный силовой разъединитель NH

Состояние: 07.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9677.015 - Планочный силовой разъединитель NH с электронным контролем состояния (ЭКС)

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

Функции

Арт. №	SV 9677.015
Исполнение	с 3-полюсным отключением
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Для размера NH	00
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт М8
Количество полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение	400 B, 3~
Номинальный ток макс.	160 A
Указание	При использовании компонентов на шинах с защитой от прикосновения необходимо использовать контактную клемму
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Для установки трансформатора	да
Размер	Ширина: 50 мм Высота: 830 мм

© Rittal 2025

Функции

Подключение проводов	1,5 - 95 мм²
Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.78
Gross weight	3.08
Доля меди (кг / штук)	0.6
Код ТНВЭД	85365080
EAN	4028177705470
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3