

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.060

**Планочный силовой
разъединитель NH**

Состояние: 17.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.060 - Планочный силовой разъединитель NH

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9677.060
Исполнение	с 3-полюсным отключением
Принцип действия	Не зависимое от пользователя переключения благодаря автоматическому механизму Надежное размыкание контактов благодаря двойному разрыву
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Для размера NH	00
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M8
Installation type	Крепление на зажимах
Количество полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение	800 V (AC), 3~
Номинальный ток макс.	160 A
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Для установки трансформатора	да

ФУНКЦИИ

Размер	Ширина: 50 мм Высота: 676 мм
Подключение проводов	1,5 - 95 мм ²
Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5.12
Gross weight	5.14
Доля меди (кг / штук)	1.072
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177806689
ETIM 9	EC001040
ECCLASS 8.0	27371401

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---
