


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.075

**Планочный силовой
разъединитель NH**

Состояние: 14.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.075 - Планочный силовой разъединитель NH

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9677.075
Исполнение	с 3-полюсным отключением
Принцип действия	Не зависимое от пользователя переключения благодаря автоматическому механизму Надежное размыкание контактов благодаря двойному разрыву
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Для размера NH	00
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	сверху
Тип подключения (электрического)	Винт M8
Installation type	Крепление на винтах
Количество полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение	800 V (AC), 3~
Номинальный ток макс.	160 A
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Для установки трансформатора	да

ФУНКЦИИ

Размер	Ширина: 50 мм Высота: 676 мм
Подключение проводов	1,5 - 95 мм ²
Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5
Gross weight	5.1
Доля меди (кг / штук)	0.959
Код ТНВЭД	85043129
EAN	4028177806719
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---
