

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.160

# Планочный силовой разъединитель NH

Состояние: 22.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.160 - Планочный силовой разъединитель NH

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

## Функции

Арт. №	SV 9677.160
Исполнение	с 3-полюсным отключением
Принцип действия	Не зависимое от пользователя переключения благодаря автоматическому механизму Надежное размыкание контактов благодаря двойному разрыву
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Для размера NH	1
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M12
Installation type	Крепление на винтах
Количество полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение	800 V (AC), 3~
Номинальный ток макс.	250 A
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 100 мм Высота: 772 мм

## Функции

Подключение проводов	6 - 240 мм <sup>2</sup>
Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	10,06 kg
Gross weight	10,66 kg
Доля меди (кг / штук)	2,696
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Описание продукта	SV планочный силовой разъединитель NH, разм. 1, 250 А, 690 В, 3-пол., болт M12, 185 мм, отвод проводов снизу, крепление на винтах

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---