


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9677.180**

**Планочный силовой  
разъединитель NH**

Состояние: 09.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9677.180 - Планочный силовой разъединитель NH с электронным контролем состояния (ЭКС)

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9677.180
Исполнение	с 3-полюсным отключением
Принцип действия	Не зависимое от пользователя переключения благодаря автоматическому механизму Надежное размыкание контактов благодаря двойному разрыву
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Для размера NH	1
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M12
Installation type	Крепление на винтах
Количество полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение	400 В, 3~
Номинальный ток макс.	250 A
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)

## ФУНКЦИИ

---

Размер	Ширина: 100 мм Высота: 941 мм
Подключение проводов	6 - 240 мм <sup>2</sup>
Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	12.78
Gross weight	13.14
Доля меди (кг / штук)	2.758
Код ТНВЭД	85043129
EAN	4028177806764
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

---

## Одобрения

---

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---

---