Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.180

Планочный силовой разъединитель NH

Состояние: 08.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9677.180 - Планочный силовой разъединитель NH с электронным контролем состояния (ЭКС)

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

Функции

Арт. №	SV 9677.180
Исполнение	с 3-полюсным отключением
Принцип действия	Не зависимое от пользователя переключения благодаря
	автоматическому механизму
	Надежное размыкание контактов благодаря двойному
	разрыву
Материал	Полиамид
	Негорючесть согласно UL 94-V0
	Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035
	Крышка: RAL 7001
	Ручка: RAL 7016
Для размера NH	1
Для шинных систем с	185 mm
межцентровым расстоянием	
Отвод проводов	снизу
Тип подключения	Винт М12
(электрического)	
Installation type	Крепление на винтах
Количество полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее	400 B, 3~
напряжение	
Номинальный ток макс.	250 A
Test specification	M9K/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)

© Rittal 2025

Функции

Размер	Ширина: 100 мм Высота: 941 мм
Подключение проводов	6 - 240 мм²
Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	12.78
Gross weight	13.14
Доля меди (кг / штук)	2.758
Код ТНВЭД	85043129
EAN	4028177806764
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3