

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.200

**Планочный силовой
разъединитель NH**

Состояние: 08.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.200 - Планочный силовой разъединитель NH

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9677.200
Исполнение	с 3-полюсным отключением
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Для размера NH	2
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Болт M12
Количество полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение	800 V (AC), 3~
Номинальный ток макс.	400 A
Указание	При использовании компонентов на шинах с защитой от прикосновения необходимо использовать контактную клемму
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Для установки трансформатора	да
Размер	Ширина: 100 мм Высота: 670 мм
Подключение проводов	6 - 240 mm ²

ФУНКЦИИ

Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.97
Gross weight	5.06
Доля меди (кг / штук)	1.73
Код ТНВЭД	85365080
EAN	4028177705517
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK