


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.260

Планочный силовой разъединитель NH

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.260 - Планочный силовой разъединитель NH

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

Функции

Арт. №	SV 9677.260
Исполнение	с 3-полюсным отключением
Принцип действия	Не зависимое от пользователя переключения благодаря автоматическому механизму Надежное размыкание контактов благодаря двойному разрыву
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Для размера NH	2
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M12
Installation type	Крепление на винтах
Количество полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение	690 В (AC), 3~
Номинальный ток макс.	400 А
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 100 мм Высота: 772 мм

Функции

Подключение проводов	6 - 240 мм ²
Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11,82 kg
Gross weight	12,22 kg
Доля меди (кг / штук)	3,685
Код ТНВЭД	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Описание продукта	SV планочный силовой разъединитель NH, разм. 2, 400 А, 690 В, 3-пол., болт M12, 185 мм, отвод проводов снизу, крепление на винтах

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---