Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.300

Планочный силовой разъединитель NH

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9677.300 - Планочный силовой разъединитель NH

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

Функции

Арт. №	SV 9677.300
Исполнение	с 3-полюсным отключением
Материал	Полиамид
	Негорючесть согласно UL 94-V0
	Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035
	Крышка: RAL 7001
	Ручка: RAL 7016
Для размера NH	3
Для шинных систем с	185 mm
межцентровым расстоянием	
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения	Болт М12
(электрического)	
Количество полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение	800 V (AC), 3~
Номинальный ток макс.	630 A
Указание	При использовании компонентов на шинах с защитой от
	прикосновения необходимо использовать контактную клемму
Test specification	M9K/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Для установки трансформатора	да
Размер	Ширина: 100 мм
	Высота: 670 мм
	6 - 240 мм²

© Rittal 2025

Функции

Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5.7
Gross weight	5.86
Доля меди (кг / штук)	2.47
Код ТНВЭД	85365080
EAN	4028177705548
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3