


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.470

Клемма для шин

Состояние: 03.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.470 - Клемма для шин для планочных силовых разъединителей NH/адаптеров подключения

Для монтажа компонентов на шинную систему с межцентровым расстоянием 185 мм без сверления отверстий.

Функции

Арт. №	SV 9677.470
Описание продукта	Для монтажа компонентов на шинную систему с межцентровым расстоянием 185 мм без сверления отверстий.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Для типоразмера	00
Указание	Возможно применение только на шинной системе без защиты от прикосновения (защитный кожух, со шлицем)
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	0,15 kg
Gross weight	0,138 kg
Доля меди (кг / штук)	0,003
PCF per pack (cradle-to-gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Описание продукта	SV клемма для шин, для планочного силового разъединителя NH, разм. 00 (SV 9677XXX)