


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.705

### Приборный адаптер

Состояние: 28.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9677.705 - Приборный адаптер крепление на винтах

Для силовых выключателей производства ABB, Eaton, Schneider Electric и Siemens. Для шинных систем с межцентровым расстоянием 185 мм.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9677.705
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	снизу
Installation type	Крепление на винтах
Количество полюсов	3-пол.
Номинальный ток макс.	1 000 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства Подходит для применения коммутационных устройств с винтовыми подключениями спереди Для крепления на перфорированные шины. Необходимо убедиться, что в месте установки прибора отсутствует защитный кожух.
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 652 мм
Подходит для шин	Высота: 10 мм

## ФУНКЦИИ

Подходит для производителя (тип)	ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A) Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A) Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A) Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	13.8
Gross weight	14.35
Доля меди (кг / штук)	7.814
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177707085
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK