#### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9677.705 Приборный адаптер

Состояние: 13.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 9677.705 - Приборный адаптер крепление на винтах

Для силовых выключателей производства ABB, Eaton, Schneider Electric и Siemens. Для шинных систем с межцентровым расстоянием 185 мм.

#### Функции

Арт. №	SV 9677.705
Материал	Полиамид
	Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Для шинных систем с	185 mm
межцентровым расстоянием	
Отвод проводов	снизу
Installation type	Крепление на винтах
Количество полюсов	3-пол.
Номинальный ток макс.	1 000 A
Номинальное рабочее	690 B, 3~
напряжение	
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая
	линия устройства
	Подходит для применения коммутационных устройств с
	винтовыми подключениями спереди
	Для крепления на перфорированные шины. Необходимо
	убедиться, что в месте установки прибора отсутствует
	защитный кожух.
Размер	Ширина: 300 мм
	Высота: 652 мм
Подходит для шин	Высота: 10 мм

© Rittal 2025

### Функции

Подходит для производителя (тип)	ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A) Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A) Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A) Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	13.8
Gross weight	14.35
Доля меди (кг / штук)	7.814
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177707085
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3