# Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9677.710 Приборный адаптер

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 9677.710 - Приборный адаптер крепление на зажимах

Для силовых выключателей производства ABB, Eaton, Schneider Electric и Siemens. Для шинных систем с межцентровым расстоянием 185 мм.

#### Функции

Арт. №	SV 9677.710
Материал	Полиамид
	Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Для шинных систем с	185 mm
межцентровым расстоянием	
Отвод проводов	снизу
Installation type	Крепление на зажимах
Количество полюсов	3-пол.
Номинальный ток макс.	1 600 A
Номинальное рабочее	690 B, 3~
напряжение	
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
	Подходит для применения коммутационных устройств с
	винтовыми подключениями спереди
	Возможен монтаж на шинную систему как с защитным
	кожухом, так и без него
Размер	Ширина: 300 мм
	Высота: 652 мм
Подходит для шин	Высота: 10 мм
Подходит для производителя	ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
(тип)	Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
	Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
	Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)

© Rittal 2025

# Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	21.12
Gross weight	22.2
Доля меди (кг / штук)	14.68
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177707078
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3