

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.710

Приборный адаптер

Состояние: 07.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.710 - Приборный адаптер крепление на зажимах

Для силовых выключателей производства ABB, Eaton, Schneider Electric и Siemens. Для шинных систем с межцентровым расстоянием 185 мм.

Функции

Арт. №	SV 9677.710
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	снизу
Installation type	Крепление на зажимах
Количество полюсов	3-пол.
Номинальный ток макс.	1 600 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства Подходит для применения коммутационных устройств с винтовыми подключениями спереди Возможен монтаж на шинную систему как с защитным кожухом, так и без него
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 652 мм
Подходит для шин	Высота: 10 мм
Подходит для производителя (тип)	ABB (XT7 – 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	21,12 kg
Gross weight	22,2 kg
Доля меди (кг / штук)	14,68
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV приборный адаптер, 1600 A, 690 В, 3-пол., 185 мм, крепление на зажимах

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK