

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.780

Приборный адаптер

Состояние: 28.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.780 - Приборный адаптер крепление на ВИНТАХ

Для силовых выключателей производства ABB, Eaton, Schneider Electric и Siemens. Для шинных систем с межцентровым расстоянием 185 мм.

Функции

Арт. №	SV 9677.780
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полоски подключения
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	снизу
Installation type	Крепление на винтах
Количество полюсов	3-пол.
Номинальный ток макс.	630 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства Подходит для применения коммутационных устройств с винтовыми подключениями спереди Для крепления на перфорированные шины. Необходимо убедиться, что в месте установки прибора отсутствует защитный кожух.
Размер	Ширина: 150 мм Высота: 585 мм
Подходит для шин	Высота: 10 мм

Функции

Подходит для производителя (тип)	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5,92 kg
Gross weight	6,32 kg
Доля меди (кг / штук)	3,652
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV приборный адаптер, 630 А, 690 В, 3-пол., 185 мм, крепление на винтах

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK